


# Swep Single r-MicroTech

30 % återvunnet material. Högsta rengöringsförmåga.



## Produktinformation

Swep Single r-MicroTech - Original fickan! Mikrofibergarnmopp med upp till 30% återvunnet material. Moppen är lika effektiv och hållbar som tidigare, den glider lätt utan ansträngning.

Swep Single r-MicroTech kan användas med det patenterade Swep Duostativet som i 35, 50 och 75 cm bredd eller det traditionella Swep Single Stativet i 50 cm.

Mikrofibergarnet är av 100 % polyester. Baksidan består av förkrympt polypropen. Färgkodade. Tillverkas i Finland. Svanenmärkt (licens 4083 0006).

## Användningsområde

Swep Single r-MicroTech är förstavalet på ojämna, mycket smutsiga och/eller obehandlade ytor. Används på sjukhus, äldreboende och dagis där höga krav ställs på hygien, så väl som till skolor, kontor och butiker. Lämplig för torra, fuktiga eller våta metoder.

Spara steg och tid – välj rätt bredd: 35 cm: små utrymmen. 50 cm: till stora som små ytor med ingen eller hög möbleringsgrad. 75 cm: stora öppna ytor med minimal möblering t.ex. korridorer, mat- och skolsalar.

## Tvättråd - optimera livslängden

Tänk på miljön och ekonomin! Tvätta i låg temperatur, normaltvätt 60° C räcker för att få mopparna rena. När det ställs höga krav på hygien, tvätta i max 95° C. Använd ett neutralt tvättmedel. Starkt alkaliska tvättmedel (ph <10), blek- och sköljmedel påverkar livslängden och städresultatet.

Var rädd om tvättmaskinen! Ta bort sand och lös smuts innan tvätt. Fyll inte mer än 2/3. Torktumla mopparna bara om det behövs och då i kort program och max 60° C.

## Kundfördelar

- Love it clean: 30% återvunnet material – 3,5 PET-flaskor ger en 50 cm mopp
- Moppen tar upp till 99,99% av Bovine Coronavirus (testats i ett tredjepartslaboratorium på vinylyta)
- 100% Hållbar - den långa livslängden ger ett lågt användningspris
- Formstabil - moppen krymper inte vilket gör det lätt att ta på
- Välj rätt bredd och spara upp till 30% tidsåtgång
- Swep Single r-MicroTech kombinerar bästa rengöringseffekt med låg friktion - städarbetet blir lättare och mer effektivt
- Exceptionell resistens mot kemikalier inkl. blekmedel och höga pH-värden.

## Användarråd

### Preparering i tvättmaskin:

- Tillsätta rengöringsmedel/kemikalier direkt i sköljmedelsfacket eller i slutcentrifugeringsprogrammet.
- Ta ut och vik mopparna, placera dom i moppboxen

### Preparering i moppbox:

- Mät upp brukslösningen och håll det i botten på moppboxen.
- Placera de vikta mopparna med garnet inåt och öglan åt rätt håll - vänta i ett par minuter

### Preparering i moppbox med sil:

- Placera de vikta mopparna med garnet inåt och öglan åt rätt håll i moppboxen
- Sätt silen ovanpå moppboxen och håll brukslösningen i silen
- Vänta i 5-10 minuter

Rekommedan mängd brukslösning finns på vår hemsida.

Namn	Stolek / Art.nr. / Antal per kartong
Swep Single r-MicroTech mopp (CC)	35 cm / 169359 / 10x1-p      50 cm / 169361 / 30x1-p      75 cm / 169369 / 10x1-p
Swep Duo Moppstativ	35 cm / 143062 / 10x1-p      50 cm / 137878 / 10x1-p      75 cm / 116868 / 10x1-p
Swep Single Moppstativ	50 cm / 114426 / 10x1-p